

**Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	380820 4
GTIN	4045197310996
Clasa articolului	33S

Descriere**Execuție:**

- Liant oțel-alamă.
- Interval polar longitudinal și transversal. Plat sau cu prismă.
- Lamele din alamă 1 mm / oțel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
- Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
- Toleranță a înălțimii $\pm 0,5$ mm.

Aplicație:

- Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
- În blocuri se pot integra orice tip de profilări.

Descriere tehnică

Înălțime	30 mm
Greutate	0,7 kg
Lățime	60 mm
Lungime	80 mm
Direcție pol	transversal
Execuție	neted

Tip produs

Bloc lamelar