

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 125-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	297 mm
Dimensiune a	19,6 mm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Adâncime standard de măsurare	147 mm
Lungimea totală	249 mm
Eroare de toleranță	0,01 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150