



Bac pivotant mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361660 125
GTIN	4250364400916
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac mobil, cu striere unilaterală.

Aplicație:

- Pentru fixarea pieselor cu suprafețe neparalele.
- Pentru prinderea bridelor de protecție Cod 361950; 361960; 361970.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Descriere tehnică

Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lungimea bacului l	84 mm
Pentru tip	125
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense

Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Tip produs	Bacuri de menghină