



Pompă cu vacuum, Tip: VP2



Date comandă

Numărul de comandă	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Clasa articolului	38L

Descriere

Execuție:

Pompe cu vacuum (**doar pentru prelucrarea uscată**).

Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Lungime: 271 mm

Lățime: 258 mm

Înălțime: 296 mm

Putere de aspirare: 10 m³/h

Tensiunea motorului: 230 V

Putere electrică absorbită: 0,4 kW

Descriere tehnică

Greutate	18 kg
Putere electrică absorbită	0,4 kW
Lungime	271 mm

Înălțime	296 mm
Putere de aspirare	10 m ³ /h
Lățime	258 mm
Tensiunea motorului	230 V
Tip produs	Generator de vacuum