

BMI**Ruletă din oțel inoxidabil în carcasă, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă	463050 30
GTIN	4007368079040
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

Ruletă din oțel inoxidabil, bandă din oțel-crom-nichel călit, acoperită cu lac transparent. Scalare imprimată cu cifre și gradație ușoare de citit. Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Cu gradație în cm (primii 20 cm cu gradație în mm).

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Lățime carcasă	145 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	175 mm
Înălțime carcasă	32 mm

Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	30 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------