



## Ruletă din oțel acoperită în poliamidă în cadru, Lungimea benzii: 50m



### Date comandă

Numărul de comandă	464900 50
GTIN	4007368009634
Clasa articolului	46M

### Descriere

#### Execuție:

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Bandă:** Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

**Ruletă din oțel acoperită în poliamidă.** Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Oțel pentru arcuri, rezistent la îndoire. **Rezistență ridicată la abraziune**, la intemperii și la numeroase substanțe chimice și uleiuri. Cu gradație continuă în mm.

Ref. 20 și 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

#### Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

### Descriere tehnică

Lățime cadru	180 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungimea totală	390 mm
Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	50 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------