

**BMI®****Ruletă din fibră de sticlă în cadru, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă	465500 30
GTIN	4007368020592
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Ruletă din fibră de sticlă. Extrem** de rezistentă la îndoire **și flexibilă**, rezistentă la intemperii și la numeroase substanțe chimice. **Nu este conductibilă electric.** Lizibilitate înaltă. Cu gradație în cm.

Ref. 30 în cadru V.

**Notă:**

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	13 mm
Lățime cadru	150 mm
Lungimea totală	310 mm
Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	30 m

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------