

**BMI®****Ruletă din oțel acoperită în poliamidă în carcasă, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă	463100 30
GTIN	4007368074861
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Bandă:** Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

**Ruletă din oțel acoperită în poliamidă.** Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Oțel pentru arcuri, rezistent la îndoire. **Rezistență ridicată la abraziune**, la intemperii și la numeroase substanțe chimice și uleiuri. Cu gradație continuă în mm.

**Notă:**

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	13 mm
Înălțime carcasă	32 mm
Lățime carcasă	175 mm
Lungime carcasă	210 mm
Tip început de măsurare	A

Lungimea benzii	30 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------