

Mitutoyo

Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare în trei puncte, Domeniu de măsurare: 25-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară și fără erori prin ecran LCD mare, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. **Afișaj rotativ la 330°**. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură și garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui **con din carbură**.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită reglării rapide și autocentrării.

Funcționare:

- **Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziției de măsurare nefavorabile).**
- **Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziție.**
- **Afișare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranțelor.**
- **Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.**

Livrare:

Micrometre digitale de interior cod 429250, inele de control.

Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	30 / 40 mm
Număr de capete micrometrice	3
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Emițător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45

Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975