

BMI**Ruletă albă din oțel în carcasă, Lungimea benzii: 10m****Date comandă**

Numărul de comandă	462390 10
GTIN	4007368006497
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă albă din oțel, finisată prin lăcuire pe ambele părți. Bandă călită, rezistentă la coroziune și umezeală și rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire din rășină sintetică albă. Cârlig de măsurare rabatabil (început de măsurare de la partea interioară a cârligului). Carcasă din plastic foarte rezistent la șocuri.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	10 mm
Înălțime carcasă	79 mm
Lățime carcasă	20 mm
Lungime carcasă	79 mm
Lungimea benzii	10 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10 m

026240 10