

Mitutoyo

Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate, Domeniu de măsurare: 50-100mm

Date comandă

Numărul de comandă	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429005. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Ø inel calibrare	62 / 87 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 50-63 mm	429005 50-63
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 75-88 mm	429005 75-88
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 87-100 mm	429005 87-100
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 62-75 mm	429005 62-75
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70