



Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	290080 12
GTIN	4030741480058
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfurilor

Descriere tehnică

Gamă de fixare	3 - 50 mm
Înălțime coadă	12 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Lățime coadă	12 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletei d_3	11 mm
Bolțuri de legătură	299925 1
Disc de rulare	299927 1
Pentru profil randalinat	RAA 1xAA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Bolțuri de legătură Tip 1	299925 1
Disc de rulare Tip 1	299927 1