



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290090 25
GTIN	4030741325182
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	10 - 110 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Lățime coadă	25 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletăi d_3	13 mm
Bolțuri de legătură	299925 2

Disc de rulare	299927 2
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Disc de rulare Tip 2	299927 2
Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2