

**Mitutoyo****Micrometru digital de interior pentru măsurare în trei puncte, Domeniu de măsurare: 8-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429250 8-10
GTIN	4946368636429
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

**Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte** a găurilor înfundate. Citire clară și fără erori prin ecran LCD mare, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. **Afișaj rotativ la 330°**. Palpatoarele de măsurare centreează automat micrometrul în gaură și garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui **con din carbură**. Suprafețe de măsurare din carbură cu strat de titan.

**Avantaj:**

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită reglării rapide și autocentrării.

**Funcționare:**

- **Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziției de măsurare nefavorabile).**
- **Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziție.**
- **Afișare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranțelor.**
- **Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.**

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Digimatic Cod 497080 prelungitor Cod 429010 inele de control Cod 484030.

**Piese de schimb:**

Cap cuțit de schimb Cod 429252.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	8 - 10 mm
Dimensiune a	2 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	183 mm
Adâncime standard de măsurare	83 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Emitător Tip S1	498966 S1
-----------------	-----------

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Extensie pentru micrometru de interior Tip 1/100	429010 1/100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cap de măsurat de schimb Domeniu de măsurare 8-10 mm	429252 8-10
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965