



Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 scurt, Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch: 8 mm



Date comandă

Numărul de comandă	302726 8
GTIN	2050001921574
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Cu șurub de strângere și șurub opritor.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Standard: DIN 6359

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Normă pentru suport: JIS B6339

Forma: ADB

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 3 μm

Lungime activă dimensiune A: 63 mm

Ø exterior D: 28 mm

Șurub de strângere de schimb 309900: 8

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Șurub de strângere de schimb 309900	8
Suport	BT 50 scurt

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50