



Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 scurt, Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch: 14 mm



Date comandă

Numărul de comandă	302726 14
GTIN	2050001921901
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Cu șurub de strângere și șurub opritor.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Standard: DIN 6359

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Normă pentru suport: JIS B6339

Forma: ADB

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 3 μm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 44 mm

Șurub de strângere de schimb 309900: 12

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Ø exterior D	44 mm
Șurub de strângere de schimb 309900	12
Suport	BT 50 scurt

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50