

Mitutoyo**Șubler, Domeniu de măsurare: 150mm**

Date comandă

Numărul de comandă	412101 150
GTIN	4946368110165
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare șlefuite fin.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	150 mm
Gradație	1/128 inch
Gradație	1/20 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Ambalaj	Husă
Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Lungime vârfuri în cruce	17 mm
Citire	0,05 mm
Standard	ISO 13385

Greutate	143 g
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Scală cromată	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Ghidaj	Ghidaje înălțate
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120