

Mahr**Șubler digital – Starter Pack cu stick, Domeniu de măsurare: 150STARTmm****Date comandă**

Numărul de comandă	402738 150START
GTIN	4059192064372
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Funcții: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (memorarea valorii măsurate), RESET (aducere la zero a afișajului), PRESET (presetarea dimensiunii), mm / inch, sistem Reference, funcție LOCK (blocarea tastaturii), DATA (transfer de date)

- **Emitător radio integrat**
- **Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii**
- **Rezistență excepțională împotriva prafului, agenților de răcire și lubrifianților: Clasa de protecție IP67**
- **Alimentare cu energie: baterie, durată de funcționare cca. 3 ani (când este activată funcția radio cca. 0,5 ani)**
- **Ghidaje lepuite**
- **Cursor și șină din oțel călit, inoxidabil**

Execuție text publicitar:

Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Interfață de date i-wi fără fir, integrată. Rezistent împotriva prafului și umezelii. Durata de funcționare cca. 3 ani.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Cu 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Radioreceptor i-wi Cod 498912.

Notă:

Programul Software MarCom Professional 5.2 se livrează imediat gratuit pentru descărcare pe www.mahr.com/marcom

Descriere tehnică

Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Decuplare automată	da
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	3 ani
Tijă de adâncime	plat
Standard	DIN 862
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	1 buc. CR2032
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune internațională	CR2032
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021010 200

021000 200

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

