

PLANOLITH**Placă din granit Precizie 00, Lungime x lățime: 800X600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Piatră dură naturală selecționată.

- **Fără defecte, structură omogenă.**
- **Rezistentă la încovoiere și la torsiune.**
- **Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.**
- **Suprafață microfină (diamantată). Valorile toleranțelor sunt sub cele admisibile.**
- **Muchiile exterioare sunt rectificat.**
- **Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oțel) pe partea inferioară.**
- **Mai dură decât oțelul călit (6 – 7 conform scalei Mohs), nemagnetică și neconductibilă electric.**

Precizie:

Execuția finală și controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate față de laboratoarele de calibrare de la nivel național și internațional.

DIN 876/00 – lepuțit foarte fin cu diamant pentru spațiile de măsurare și control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport. Inclusiv adaosuri sferice din oțel.

Notă:

La cerere: Insertii filetate din oțel inox, șine-canal T din oțel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descriere tehnică

Planeitate	0,004 mm
Grosime	120 mm

Greutate	173 kg
Număr de adaosuri sferice din oțel	3
Standard	DIN 876
Precizia	00 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Scală gradată

Accesorii

Pereche de păpuși mobile cu role	431705
Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 150 mm	431710 150
Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 200 mm	431710 200
Canal de ghidare și fixare în T inclusiv montajul Pentru lungimea plăcilor 800 mm	431700 800