

STABILA **Nivelă cu bulă, din metal ușor Profil R, Lungime: 1000 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 467405 1000 |
| GTIN | 4005069183738 |
| Clasa articolului | 46M |

Descriere**Execuție:**

Profil Alu-R rezistent la torsiune pentru aplicații solicitante.

- **Siguranță ridicată la basculare în timpul procedurii de măsurare datorită suprafeței extra late de măsurare (4cm).**
- **Marcare / tăiere pe întreaga lungime a profilului datorită celor trei muchii de trasare cu ghidaj de precizie. Punte continuă datorită fiolei cu bulă orizontală.**
- **Element de prindere cu șanț pentru prinderea cu degetele pe întreaga lungime.**
- **Capace antișoc detașabile cu opritoare antialunecare brevetate. Cu două suprafețe de măsurare cu strat de acoperire, două fiole cu bule verticale și una orizontală.**

Eroare de toleranță în poziția normală: 0,5 mm/m

Eroare de toleranță la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Lungime | 1000 mm |
| Eroare de toleranță la măsurarea pe tavan | 0,5 mm/m |
| Eroare de toleranță în poziția normală | 0,5 mm/m |
| Tip produs | Nivelă cu bulă |