

**PLANOLITH****Canal de ghidare și fixare în T inclusiv montajul, Pentru lungimea plăcilor: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431700 2000
GTIN	2050001039132
Clasa articolului	46H

**Descriere****Execuție:**

Din oțel special detensionat, suprafață cromată antireflexie, îmbinată cu placa din granit astfel încât să nu permită mișcarea sau deplasarea.

**Precizie:**

0,01 mm / 1000 mm, model B. Canal de ghidare și fixare în T, rectificat. Dimensiunea nominală 14 mm standardizează accesoriile precum păpușa mobilă și alte accesorii asemănătoare care sunt adaptate la această dimensiune.

**Notă:**

La efectuarea comenzii vă rugăm să indicați poziția șinei cu canal T față de suprafață și să respectați grosimea minimă a plăcii din granit. Preț la cerere pentru canalele T încrucișate și frontale.

**Descriere tehnică**

Grosime minimă a plăcii din granit	220 mm
Pentru lungimea plăcilor	2000 mm
Tip produs	Șină de ghidare

