

**Mitutoyo****Șubler digital cu sistem AOS și ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	412642 150
GTIN	4946368667928
Clasa articolului	44A

## Descriere

### Execuție:

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080 și Cod 497100 cu tastă de date.

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

## Descriere tehnică

Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Standard	ISO 13385
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1

Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Procedeu de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emițător Tip S1	498966 S1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B