



## Menghină pentru rectificare și control cu șurub, Lățimea bacului A: 45mm



### Date comandă

Numărul de comandă	363550 45
GTIN	4045197313553
Clasa articolului	38F

### Descriere

#### Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

**Utilizare pe 4 laturi diferite** (de bază, frontale și laterale).

Cu **prisma rectificată** orizontală.

#### Funcționare:

**Sistem de fixare cu împingere spre în jos** – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

#### Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

#### Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (precizie a sistemului).

#### Livrare:

Inclusiv manivelă.

### Descriere tehnică

Deschidere maximă b	65 mm
Greutate	1,3 kg
Lungimea totală a	150 mm
Lățimea bacului A	45 mm
Înălțimea bacurilor C	20 mm

Lățime totală B	45 mm
Tip produs	Menghină de verificare