

**Garant****Bac de protecție neted 3/5 acoperit, Pentru tip: 63****Date comandă**

Numărul de comandă	361144 63
GTIN	4045197849229
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:****3 mm suprafață de reazem.**

Prima treaptă de strângere cu înălțime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălțime de 5 mm.

3 mm suprafață de așezare.

**Avantaj:**

**Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.**

**Adaptat pentru:**

Bacuri detașabile Cod 361124 – 361127, Cod 361133 și Cod 361135.

Bacuri în trepte Cod 361295– 361296.

**Descriere tehnică**

Înălțime $h_1$	17 mm
Lungimea bacului l	12 mm
Lungime $l_2$	9 mm
Lungime $l_1$	9 mm
Lățimea bacurilor b	63 mm

Înălțime $h_2$	15 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent0
Tip produs	Bacuri de menghină