

Mitutoyo**Șubler digital cu sistem AOS, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412632 150
GTIN	4946368667720
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Calibrarea	A1
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Tijă adâncime existentă	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Lungimea ciocului	40 mm
Citire	0,01 mm

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Procedeu de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B