



Șubler cu ceas, Tip: 150/01



Date comandă

Numărul de comandă	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Gradație cromată mat. Cu protecție antișoc și cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu șurub de fixare.

Tijă de adâncime deosebit de îngustă. Citire de 1 mm pe riglă, 1/100 mm pe cadranul ceasului.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	40 mm
Citire (cadran ceas)	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Rotația acului indicator	1 mm
Lungime vârfuri în cruce	13 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,6×1,7
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere cu ceas

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200