

## Menghină pentru rectificare și control cu șurub, Lățimea bacului A: 70mm



### Date comandă

Numărul de comandă	363250 70
GTIN	4045197295804
Clasa articolului	32K

### Descriere

**Execuție:**

Prismă rectificată. În totalitate din oțel; călite în întregime și **rectificate pe toate laturile** pentru prelucrarea în 4 axe.

**Cu șurub.** Cu prismă orizontală.

**Aplicație:**

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

**Precizie:**

În limita a **0,005 mm** / 100 mm.

**Livrare:**

Inclusiv **cutie** solidă.

### Descriere tehnică

Înălțimea corpului de bază G	32 mm
Deschidere maximă b	80 mm
Lungimea totală a	160 mm
Greutate	3 kg
Lățimea bacului A	70 mm
Înălțimea bacurilor C	30 mm
Lățime totală B	70 mm
Tip produs	Menghină de verificare

