

Garant**Freză pentru teșire la 30°, Coadă Weldon, Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	216548 6
GTIN	4045197851727
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	38 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	32 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260986 HB725-1
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D	6 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	120 grad
Unghi de reglare κ	30 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Tip produs

Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

Șurub de strângere

219844