


**Garant****Suport pentru capace de șlefuit, Ø cap, lungimea capului, forma: 1626A****Date comandă**

Numărul de comandă	553100 1626A
GTIN	4045197330574
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creștăturii).

**Corp elastic crestat din cauciuc** cu coadă din oțel.

**Aplicație:**

Mai ales în construcția de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

**Adaptat pentru:**

Capace de șlefuit Cod 553035 – 553328.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	30000 min <sup>-1</sup>
Ø cap	16 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	24 mm
Tip produs	Suport pentru capace de șlefuit

