

**Disc mic de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563050 75
GTIN	9003172992709
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat extrem de subțire, pentru utilizare pe **polizoarele drepte pneumatice sau electrice**, ideal pentru locurile înguste. Se utilizează în combinație cu dornul de prindere Cod 563070.

Model ușor de utilizat la secționare pentru o debitare rapidă, fără bavură.

Execuție text publicitar:

Disc de debitat **extrem de subțire** pentru utilizare pe **polizoarele drepte pneumatice sau electrice**, ideal pentru locurile de prelucrare înguste.

Specificație:

A60R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Descrierea formei	drept
Turație maximă	20300 min ⁻¹

Lățimea discului	1 mm
Ø găurii	10 mm
Specificație	A60R-BFXA
Ø discurilor	75 mm
Pentru grosimile materialelor	3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizor drept,
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Mandrină pentru discurile mici de debitat Recomandat
pentru Ø găurii 10 mm

563070 10