

Garant**Freză HSI pentru șanfrenare Softcut® GARANT, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 20/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sculăde șanfrenare foarte puternică pentru prelucrare față și verso.

Notă:

D_{max} la utilizare cu plăcuțe amovibile $r = 0,4$ mm.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime activă L_1	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.T 0836..
Ø maxim de teșire D_{max}	30,3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219863
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2