

Garant**Freză HSI pentru șanfrenare Softcut® GARANT, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sculăde șanfrenare foarte puternică pentru prelucrare față și verso.

Notă:

D_{max} la utilizare cu plăcuțe amovibile $r = 0,4$ mm.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø cozii D_s h6	25 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Lungime activă L_1	45 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	35,1 mm
Serie	Softcut®
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219863
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP