

HOLEX**Bandă de șlefuit (A), granulație 40 grosier, Ø bandă×lățime bandă: 60X30mm**

Date comandă

Numărul de comandă	553700 60X30
GTIN	4045197240286
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă. Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creșterii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit. Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.

Corindon normal (A).

Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

Descriere tehnică

Lățime manșoane	30 mm
Granulație	40
Ø tubului	60 mm

Grad de finețe	grosier
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Formă manșoane	cilindric
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport crestă pentru bandă de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø cap×lungimea capului 60X30 mm

553600 60X30