

uvex**Ochelari confortabili de protecție uvex i-vo, Culoarea lentilelor: CLEAR****Date comandă**

Numărul de comandă	096515 CLEAR
GTIN	4031101256382
Clasa articolului	04U

Descriere**Execuție:**

Ochelarii de protecție din 2 componente asigură un confort deosebit de ridicat la purtare, chiar și la perioade de lucru mai mari, datorită componentelor moi care intră în contact cu nasul, fruntea și urechile. Înclinarea și lungimea **brațelor pot fi ajustate individual. Rezistență excelentă la substanțele chimice și la zgârieturi** pe partea exterioară. Strat de acoperire uvex supravision excellence pentru o capacitate suplimentară de **neaburire** pe partea interioară.

Standard:

EN 166 EN 170

Descriere tehnică

ID producător	9160.265
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Acoperire optică	Nu se aburesc
Material pentru lentile	Policarbonat
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FTKN
Protecție UV	UV400
Serie	i-vo
Marcarea ramei	W 166 FT CE

Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe reglabile pe lungime
Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție

Accesorii

Suport pentru fixare pe perete pentru șervețele umede de curățare	096691
Șervețele pentru curățarea ochelarilor 100 buc.	096690
Toc de ochelari Tip	096930
Cutie de păstrare	096910
Toc de ochelari Tip CASE	096932 CASE