

HOLEX**Bandă de șlefuit (ZA) granulație 80 mediu, Ø bandă×lățime bandă: 30X30mm**

Date comandă

Numărul de comandă	553780 30X30
GTIN	4045197240521
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă. Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creștăturii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit. Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.

Corindon cu zirconiu (ZA).

Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø tubului	30 mm
Lățime manșoane	30 mm
Grad de finețe	mediu

Material abraziv	Corindon cu zirconiu
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Formă manșoane	cilindric
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport crestă pentru bandă de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø cap×lungimea capului 30X30 mm

553600 30X30