


HOLEX**Rolă de șlefuit cilindrică (A) granulație 80 mediu, Ø rolelor de șlefuit × lungimea rolelor de șlefuit: 6X38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Rolele de șlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfășurată cu **corindon normal (A)**.
Formă cilindrică.

Adaptat pentru:

Suport pentru role de șlefuit Cod 553835.

Adaptat pentru:

Ø suportului × lungimea totală: 3×63

Descriere tehnică

Ø role de șlefuit	6 mm
Lungime role de șlefuit	38 mm
Turație maximă	26000 min ⁻¹
Granulație	80
Grad de finețe	mediu
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Formă role de șlefuit	cilindric
Tip produs	Rolă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport pentru role de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø
suportului x lungimea totală 3X63 mm

553835 3X63