

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	29 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Lungimea totală L	150 mm
Pârghie cu articulație	259015 7
Set de arcuri	259044 4
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 7
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2525M11
Mărime coadă	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Pârgă cu articulație Tip 7	259015 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500