

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 2
Lungime cap L ₁	37 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 7
Mărimea plăcuței	15 mm
Mărime coadă	25 mm
Pârgă cu articulație	259015 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2525M15
Portplăcuță	259031 28
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500