

## Ochelari confortabili de protecție SecureFit™ 400, Culoarea lentilelor: GREY



### Date comandă

Numărul de comandă	096205 GREY
GTIN	4054596052765
Clasa articolului	04M

### Descriere

#### Execuție:

**Ochelarii de protecție extrem de flexibili** cu design sportiv și **o greutate de numai 19 g** se numără printre cele mai ușoare modele din clasa lor. Prin **tehnologia specială de distribuire a presiunii pe brațe**, ramele se potrivesc perfect pe forma capului și reduc presiunea asupra urechilor. Construcția inovatoare asigură o așezare confortabilă și sporește semnificativ gradul de acceptare la purtare. În plus, confortul la purtare este amplificat de **pernițele pentru nas reglabile**, precum și de **capetele căptușite ale brațelor**. Datorită structurii înguste, ochelarii pot fi combinați cu ușurință cu alte echipamente de protecție personală. Cu **lentilă gri** pentru **protecție mai bună în caz de orbire naturală** (soare, lumină reflectată). **Transmisie: 22%**.

#### Standard:

- **Adaptare excepțională la orice formă a capului.**
- **Așezare fixă și în cazul mișcărilor intense.**

#### Standard:

EN 166 EN 172

### Descriere tehnică

Material pentru lentile	Policarbonat
Greutate	19 g
Grad de transmisie	22 %
Marcarea lentilelor	5-3,1 3M 1 FT
Protecție UV	Standard

Serie	SecureFit™
Marcarea ramei	3M EN166 FT CE
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție

## Accesorii

Toc de ochelari Tip	096930
Cutie de păstrare	096910
Suport pentru fixare pe peretepentru șervețele umede de curățare	096691