

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	24 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Gheară de strângere	259038 4
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Lungimea totală L	200 mm
Portplăcuță	259031 39
Șurub pentru gheară	259021 4
Cod ISO Suport	A25R MVUNR/L 16
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500