

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	250 mm
Portplăcuță	259031 39
Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	A32S MVUNR/L 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Decalaj central L_3	22 mm
Gheară de strângere	259038 4
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Șurub pentru gheară	259021 4
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500