

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 2204..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Mărimea plăcuței	22 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	A32S PTFNR/L 22
Portplăcuță	259031 10
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Set de arcuri	259044 2
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 10	259031 10
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500