

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	A40T PTFNR/L 22
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Pârghie cu articulație	259015 2
Decalaj central $L_3$	27 mm
Lungimea totală $L$	300 mm
Set de arcuri	259044 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Înălțime de strângere $L_2$	38,5 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Portplăcuță	259031 10
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 2204..
Set de știfturi elastice	259047 2
Ø cozii $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 10	259031 10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500