

Garant**Mandrine pentru bucușe elastice tip ER, HSK-A 100 A = 130, pentru dimensiuni de bucușe elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	305488 25
GTIN	4045197870087
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucușele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucușe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Suport	HSK-A 100 A = 130

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 25	309880 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire	309245
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
	309430 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308959 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

308962 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309430 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308962 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308946 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308946 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308946 13

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308959 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308941 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308946 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308960 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308941 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm

309430 7

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308962 3

Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 25

309749 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308941 3

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm

309021

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308959 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308941 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308962 6
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 25	309890 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309430 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
	308959 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308959 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308959 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308941 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308946 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308946 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308959 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308941 9

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare

309022

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308959 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309430 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308959 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

308962 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308959 12

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

308962 10