

3M Roloc™**Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu, Ø exterior: 75mm**

Date comandă

Numărul de comandă	554092 75
GTIN	2050001032874
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Pentru prinderea discurilor de șlefuire cu **sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®)**.

Disc abraziv din cauciuc **cu suport 1/4 inch și coadă de 6 mm** integrate. Montare pe arbore M14 cu adaptor Cod 554081.

Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de șlefuit „printr-o singură învârtire” de mână, în cel mai scurt timp.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultați Cod 079325.

Descriere tehnică

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø exterior	75 mm
Ø cozii	6 mm

Suport pe partea sculei	Sistem de prindere rapidă cu filet exterior
Prindere pe partea utilajului	Ø cozii 6 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Tip produs	Disc-suport