



## Disc de șlefuire în evantai pentru oțel, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø discurilorxlățime: 115X16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	566320 115X16
GTIN	4007220821695
Clasa articolului	55P

### Descriere

#### Execuție:

Disc de șlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colț. **Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelor** permite valorificarea optimă a materialului de șlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită și stabilitate mare a formei.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** cu granulație 40 pentru o putere de așchiere mare.

#### Aplicație:

**Șlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colț**, teșire, debavurare. Versiune lată (L) pentru cordoane de sudură de colț > 8 mm.

### Descriere tehnică

Descrierea formei	radial
Lățime la rază	14 mm
Granulație	40
Lățimea discului	16 mm

Ø găurii	22,23 mm
Pentru raza cordonului de sudură de colț	> 8 mm
Ø discurilor	115 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		