

Set de calibre inel filetate „NU TRECE”, Conținut set: M3-M12



Date comandă

Numărul de comandă	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Pentru fileturi ISO metrice, conform DIN 2279–2299. Cu striații aderente pe Ø extern. Parte de tip „NU TRECE” însemnată cu roșu.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Conținut:

Câte 1 calibrul inel filetat „NU TRECE” Cod 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn robustă cu material de protecție din burete.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Conținut set	M3-M12
Standard	DIN 13
Tip de filet	M

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S14
Tip produs	Set de calibre inel filetate „NU TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkS Set de calibre inel filetate Conținut set M3-M12	020750 M3-M12
Calibrare Set de calibre inel filetate Conținut set M3-M12	020740 M3-M12

Accesorii

Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M6	486050 M6
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M5	486050 M5
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M12	486050 M12
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M10	486050 M10
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M4	486050 M4
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M8	486050 M8
Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g Filet M3	486050 M3