

**Garant****Piatră de șlefuit grosieră, AR, Tip: ZY2025****Date comandă**

Numărul de comandă	550600 ZY2025
GTIN	4045197239273
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Pietrele de șlefuire GARANT** (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit GARANT sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificatice plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Pietre de șlefuit cu liant ceramic din **corindon nobil roz (AR)**. Model cu duritate medie. Granulație grosieră. Lungimea cozii 40 mm.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea universală de **oțel nealiat și slab aliat și oțel turnat**. Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

**Descriere tehnică**

Ø cap	20 mm
Grad de finețe	grosier
Lungimea cozii	40 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Caracteristici nume produs

AR

Tip produs

Piatră de șlefuit