

HOLEX**Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 240, Ø capxlățimea capului: 40X15mm**

Date comandă

Numărul de comandă	554500 40X15
GTIN	4045197240873
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit **acoperite cu corindon normal (A)**.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Turație maximă	19100 min ⁻¹
Lățimea capului	15 mm
Turație recomandată	12000 min ⁻¹
Granulație	240
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Caracteristici nume produs	Granulație 240
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		