



## Piatră mică de șlefuit fină, AD-AW, Tip: KU08



### Date comandă

Numărul de comandă	551510 KU08
GTIN	4027497208104
Clasa articolului	56L

### Descriere

#### Execuție:

**Pietrele de șlefuire LUKAS** (certIFICATE OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit LUKAS sunt realizate universal pentru **muchi și suprafețe rectificade plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Pietre mici de șlefuire cu **granulație mixtă (AD-AW)** din corindon normal, corindon nobil roșu închis și corindon din monocristal alb (denumire LUKAS NDW) în granulație 100 (fină). Liant ceramic. Ø cozii 3 mm, lungimea cozii 50 mm.

#### Aplicație:

Pietrele de șlefuire cu stabilitate ridicată a formei sunt preferate la prelucrarea fină și prelucrarea muchiilor **oțelurilor (călite) pentru scule** și **Cr-Ni** la construcțiile de scule și matrițe. Viteză de aşchiere recomandată 10 – 30 m/s.

### Descriere tehnică

Lungimea cozii	50 mm
Ø cap	8 mm
Grad de finețe	fin
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	8 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AD-AW
Tip produs	Piatră de șlefuit